

品番：EA759GA-232

品名：[1210万画素] デジタルカメラ(望遠・軽量)



販売価格	45,800円(税抜) / 50,380円(税込)		
カタログ価格	45,800円(税抜) / 50,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/26 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PowerShot ZOOM
有効画素数	約1210万画素	光学ズーム	約4.0倍
焦点距離	100~400mm(35mm換算) ※800mmはデジタルズーム	撮影距離	1m~∞(W)/4.5m~∞(T) (レンズ先端より)
液晶サイズ	0.39型 カラー電子ビューファインダー (約236万ドット)	動画撮影	FullHD:1920×1080(29.97/23.98fps)
手ぶれ補正	光学手ブレ補正(IS)搭載	記録媒体	microSD、microSDHC、microSDXC カード(別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(内蔵)	サイズ	33.4(W)×103.2(D)×50.8(H)mm
重量	約144g(本体のみ)		

「観る」と「撮る」を同時に楽しむことができる新しいコンセプトの望遠カメラ。
望遠に特化し、焦点距離約100mm/約400mm/デジタルズーム約800mm相当を備える。

焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145gの手のひらサイズを実現しています。
さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。

3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。
また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。

※電源アダプター、メモリーカードは付属していません。

※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.