

品番：EA759GA-261A

品名：[500万画素] デジタルカメラ



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/17 10:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラ

#### 仕様

メーカー	ケンコー・トキナー (Kenko)	型番	KC-AF11BK
イメージセンサー	1/4型 CMOS	総画素数	513万画素
有効画素数	約500万画素	レンズ	f=3.54mm F2.0
焦点距離	33.8mm (35mm換算)	ズーム	デジタル8倍
撮影距離	静止画: 約0.2m~∞ 動画: 約1.5m~∞	液晶サイズ	2.4型
記録媒体	microSDHC (スピードクラス6~10): 4~32GB (別売) microSDXC (スピードクラス10または UHSスピードクラス1以上): 64GB (別 売)	ファイル形式	静止画: JPG 動画: MJPEG (AVI)
静止画サイズ	12M (補間)、10M (補間) 8M (補間)、5M	動画撮影	1920×1080 30fps (補間) 1280×720 30fps
シャッタースピード	1/2500秒~1/10秒	ISO感度	オート、100、200、400
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	内蔵ライト	LED
露出補正	±3EV 1EVステップ	ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
手振れ軽減機能	電子式	電源	充電式 (リチウムイオン充電電池)

使用バッテリー	EA759GB-52 (NP-6L)	入出力ポート	USB2.0
サイズ(W×D×H)mm	約94×58×23mm	重量	約101g(付属品、充電池を含まず) 約116g(充電池、メモリーカードを含む参考値)
付属品	カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書	機能	動画撮影、デジタルズーム、セルフタイマーなど
その他	メモリーカードは付属していません。		

8倍デジタルズーム

シャッターボタンの半押しでピントを合わせる

焦点距離33.8mmの広角レンズで広い範囲を写すことが可能

最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができる

写真だけでなく、動画撮影も可能

手ブレを軽減して失敗写真を軽減

パソコンにつなげてWEBカメラとしても使用可能

セルフタイマー機能付き

※メモリーカードは付属していません

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.