


品番：EA759GA-71W

品名：40倍ズームデジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付)



販売価格	106,300円(税抜) / 116,930円(税込)		
カタログ価格	106,300円(税抜) / 116,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1957ページ		



仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	※ESCOオリジナルセットPSSX740
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	2030万画素
光学ズーム	40倍	焦点距離	24~960mm(35mm換算)
液晶サイズ	3.0型TFTカラー液晶	ムービー撮影	4K:3840×2160 FullHD:1920×1080 HD:1280×720
光学手ぶれ補正	マルチシーンIS	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) ※SDカード(32GB)(付属)
使用バッテリー	リチウムイオン電池(付属:EA759GB-94)	サイズ	110.1(W)39.9(D)×63.8(H)mm
重量	約299g(電池、カード含む) 約275g(本体のみ)	充電時間	約130分
カラー	シルバー	付属品	リストストラップ、 バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 使用説明書
表示言語	日本語、英語	起動時間	約1.7秒

インターフェース	USB (Micro)、HDMIコネクタタイプD	Wi-Fi/NFC	対応/非対応
データタイプ	静止画:JPEG (Exif2.3) 動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]	サイズ・タイプ	1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
開放F値	F3.3(W)-F6.9(T)	構成枚数	11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)
デジタルズーム倍率	約4.0倍	プログレッシブファインズーム(ラージ時)	約80倍
液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100%、チルトタイプ	ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル
シャッタースピード	1~1/3200秒(オートモード) 15~1/3200秒	セルフタイマー	切/約2秒後/約10秒後/カスタム
連続撮影	通常:約10.0枚/秒	ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
静止画圧縮率	ファイン、ノーマル	再生関係	シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示
動画撮影時間	4K動画:約30分(1回の撮影可能時間)		

【光学40倍ズーム】【プログレッシブファインズーム約80倍】

遠く離れていても、シャッターチャンスに思いのままに迫って、これまでにないキレイな写真に。高性能レンズを採用することで、光学40倍ズームを実現。描写力に優れ、被写体の細部まで鮮明に描きます。プログレッシブファインズームを使えば、約80倍までキレイな解像感のまま撮影できます。

【高性能ズームレンズ】

Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚、非球面レンズ3枚を導入した高性能レンズ。高倍率と高画質を両立し、かつ、小型化まで実現しています。鏡筒機構においては、レンズ収納時にレンズ群を光軸から退避させる構造を採用。この「レンズ退避構造」は、ボディーの小型・薄型化に大きく貢献しています。さらに、高倍率化を押し進める中絞りISや、鏡筒外径の小型化を可能にする8枚レンズ構成にレンズバリアなど、数々の先進テクノロジーを導入しました。

【デュアルセンシングIS】

進化した手ブレ補正機構「デュアルセンシングIS」を搭載。望遠撮影時でも手ブレに強いのはもちろん、呼吸などの体揺れによるゆっくりとした大きな振動も補正。より快適な撮影が可能となりました。

【フレーミングアシスト】

光学40倍ズームの望遠撮影時も、被写体を見失うことなく撮影できる「オートモード」。また、カメラが人物の顔を検出すると、顔が一定の大きさに保たれるように自動でズーム倍率を調整します。

【デジタルテレコン】

F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。倍率は約1.6倍と約2.0倍を選択可能です。

【約7.4コマ/秒の連続撮影】

被写体を追従するサーボAF時に最高約7.4コマ/秒の連続撮影が可能。飛行機など動きのある被写体の撮影に大活躍します。また、ワンショットAF時は最高約10.0コマ/秒の高速連写を実現しています。

※連続撮影速度は、以下の条件で低下することがあります。

(TV値/AV値/被写体条件/撮影環境/ストロボ使用/ISO感度/ズーム位置)

【高速AF】

起動時間、レリーズタイムラグ、撮影間隔など撮影スピードが大幅に向上。約0.05秒の高速オートフォーカスを実現しています。思いがけない被写体の登場や突然のシャッターチャンスにもすぐに対応できるので、より一層、快適な撮影を楽しむことができます。

【スマホへ自動転送】

Wi-Fi接続のもと、カメラや専用アプリ「Camera Connect」を使えば、撮影と並行してスマホへ画像を自動送信することができます。撮影後にスマホへ画像を保存する手間が省けるので便利です。SNSやシェアもかんたんに行うことができます。

【PCへ写真データを自動送信】

PCへの自動画像送信アプリケーション「Image Transfer Utility 2」に対応しました。Wi-Fiに接続した状態であれば、ペアリングしておいたPCへ差分データのみを自動送信することが可能。撮影後、自宅に帰って電源ONのままカメラを置いておくだけで、PCへデータを自動でバックアップすることができます。2さらにはPCからクラウドへ自動送信することができますので、データのバックアップがとても手軽になりました。

【Bluetooth対応】

アプリケーション「Camera Connect」をインストールしたスマホとの常時接続が実現。一度ペアリングを行えば、カメラの電源がOFFでもスマホを操作するだけで、カメラ内の画像をスマホの画面でチェックできます。そのままスマホへ画像を転送することができるので、SNSへのシェアもスムーズです。

【GPS情報記録】

Bluetoothでペアリングした状態で、カメラとスマホのGPS連携をONにすることで、撮影時に位置情報を付加することが可能。撮影した場所も、かんたんに思い出として記録できます。

【Wi-Fiボタン】

これまで、画像再生時のみに対応していた接続操作の対応が拡張。撮影中の状態でもWi-Fi接続が可能になりました。さらに、電源OFF時にはボタンを押すだけで電源が入り、接続を開始します。

【こだわりオート】

カメラが人物、背景、笑顔、さらに明るさ、色あいなど、被写体に合わせて29シーンから認識し、自動で設定を調整。どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。

【マルチシーンIS】

シーンに合わせてカメラが自動でブレを補正してくれる「マルチシーンIS」で、設定を気にせず、いつでもくっきりキレイな写真と動画を撮影できます。

【4K動画撮影】

フルHDの約4倍の解像度で記録される高精細な4K動画の撮影が可能になりました。DIGIC 8の機動力を活かして、高解像で美しい動画撮影が楽しめます。

【4K動画フレーム切り出し】

4Kで撮影した動画は、そのまま画像として切り出すことも可能。カメラを操作するだけでできるので、PCソフトなどでの編集も必要ありません。大切な瞬間を、動画と画像の両方で美しく残すことができます。

【5軸手ブレ補正】

走っているときや、後ろに歩きながらといった不安定な体勢での撮影時もブレを軽減。小さなブレから大きなブレまで、強力で補正して高画質な映像表現を可能にします。

ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。

キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。

※USBケーブルは付属していません。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。

ん。 事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

代替品

	<p>品番 EA759GA-74</p> <p>コメント 変更点:セット品の付属無し</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.