

品番：EA759GA-79F

品名：[2020万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 183,000円(税抜) / 201,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 183,000円(税抜) / 201,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/09/03 03:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|-----------|---|
| 商品構成 | 本体+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM(レンズ) | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
| 有効画素数 | 約2020万画素 | 撮像素子 | 形式:CMOSセンサー、アスペクト比:3:2、 ダスト除去機能:自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
| ファインダー | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | 液晶サイズ | ワイド3.0型TFT液晶モニター |
| 動画撮影 | FullHD:1920×1080 | 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| 使用バッテリー | リチウムイオン充電電池(EA759GB-88) | 機能 | ストロボ内蔵、ライブビュー機能、動画撮影機能、無線LANなど |
| 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | 測距点 | 19点(全点クロス測距※) ※一部のレンズを除く |
| 測距輝度範囲 | EV -0.5~18(中央測距点・常温・ISO100) | フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
| 測距エリア選択モード | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、19点自動選択AF | AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性 |
| AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) | AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|
| 付属品 | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、インターフェースケーブル | サイズ | 約139.0(W)×78.5(D)×104.3(H)mm |
| 重量 | 約755g(CIPAガイドラインによる)／約675g(本体のみ) | | |
| <p>19点AFセンサー 高速・高精度に被写体を捉えるオールクロス19点AFセンサー。</p> | | | |
| <p>快速・快適ライブビュー撮影 表現の可能性を拡大する、新開発・デュアルピクセルCMOS AF。</p> | | | |
| <p>高画質・高感度 約2020万画素CMOSセンサー搭載。常用ISO感度100～12800を実現。</p> | | | |
| <p>無線LAN機能(Wi-Fi対応) 新しい写真の楽しみ方へ。無線LAN機能(Wi-Fi対応)搭載。</p> | | | |
| [レンズ仕様] | | | |
| 画角(水平・垂直・対角線) | 64°30'～23°20'・45°30'～15°40'・74°20'～27°50' | レンズ構成 | 11群 13枚 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 | 最小絞り | 22～38 |
| 最短撮影距離 | 0.25m | 最大撮影倍率 | 0.36倍(55mm時) |
| フィルター径 | 58mm | 最大径×長さ | φ69mm×75.2mm |
| 質量 | 205g | 手ブレ補正効果(CIPAガイドライン準拠) | 3.5段分 |
| メーカー | キヤノン(Canon) | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.