

品番：EA759GA-79H

品名：[3250万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)



販売価格	272,000円(税抜)／ 299,200円(税込)		
カタログ価格	272,000円(税抜)／299,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	EOS90D
商品構成	EOS 90D(ボディ)+EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM(レンズ)	付属品	バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ワイドストラップ
レンズマウント	キヤノンEFマウント	有効画素数	約3250万画素
液晶サイズ	ワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター	動画撮影	4K(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720)
撮像素子	形式:CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)、 アスペクト比:3:2、 ダスト除去機能:自動、手動、ダストデリートデータ付加	記録媒体	SD／SDHC※／SDXC※メモリーカード ※UHS-II、UHS-Iカード対応
使用電池	バッテリーパック(旧EA759GB-88)	サイズ	140.7(W)×76.8(D)×104.8(H)mm
重量	約701g(バッテリー、カードを含む) / 約619g(本体のみ)	ファインダー	ペンタプリズム使用、アイレベル式
機能	ライブビュー撮影/ストロボ内蔵/4K動画撮影/Wi-fi/タッチパネルなど	方式	専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式
測距点	クロス測距点:最大45点	測距輝度範囲	EV-3～18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)
フォーカス動作	ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)	測距エリア選択モード	スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選

			択)、ラージゾーンAF (ゾーン任意選 択)、自動選択AF
測距点自動選択条件	色の情報で測距点の自動選択が可能	AIサーボAF特性	カスタム機能により、被写体追従特性、 速度変化に対する追従性、測距点乗り 移り特性が設定可能
AF微調整	AFマイクロアジャストメントにより対応 (全レンズ一律調整、レンズごとに調 整)	AF補助光	内蔵ストロボ間欠発光方式、有効距 離: 約4.0m以内
[レンズ仕様]			
画角 (水平・垂直・対角 線)	64°30'~9°30'、45°30'~6°20'、74° 20'~11°30'	レンズ構成	12群16枚
絞り羽根枚数	7枚	最小絞り	22~36
最短撮影距離	0.39m	最大撮影倍率	0.28倍
フィルター径	67mm	最大径×長さ	77.4mm×96.0mm
質量	約515g	手ブレ補正効果	約4.0段分 (CIPAガイドライン準拠)
デュアルピクセルCMOS AFを搭載した、約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーを採用			
約3250万画素もの大容量データを高速で高画質な画像に変換する処理能力、最高約11コマ/秒(ライブビュー撮影、AF固定時)の高速連写、常用ISO感度25600を達成するノイズ低減処理、撮影時のデジタルレンズオプティマイザ、デュアルピクセルCMOS AFが可能な4K動画撮影などの機能を実現しました。			
幅広い被写体を捕捉するオールクロス45点AFセンサーを搭載。測距点をファインダー内で広範囲かつ高密度に配列。思い通りの構図で撮影できます。			
新たに約22万画素RGB+IR (赤外線) 測光センサーを採用。被写体の動きにAFフレームが連動するEOS iTR AFとも連携します。高画素化により顔検知が可能となり、人物の検知性能が向上しました。			
マルチコントローラーも新たに配置。ファインダー撮影時も、ライブビュー撮影時も快適に操作可能。AFフレームの選択や瞳AFでのフレームの移動、MENU画面での項目切り替えなど、柔軟にカスタマイズできます。			
屋外の日中でも視認しやすい高精細な液晶モニターを採用。静電容量方式のタッチパネルを搭載し、スマホのように画面に触れるだけで、AFやレリーズはもちろん、さまざまな設定が可能です。再生時は、拡大・縮小、画像送り、カメラ内現像なども直感操作で行えます。			
セット内容	本体、レンズ(18~135mm F3.5~5.6)		

代替品

	品番 EA759GA-79K コメント サイズ:132(W)x91.7(D)x90.4(H)mm
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

