

品番：EA759GC-11

品名：[1440万画素] デジタルビデオカメラ(防水・小型)



販売価格	52,200円(税抜) / 57,420円(税込)		
カタログ価格	52,200円(税抜) / 57,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

有効画素数	約1,400万画素、CMOSセンサー	レンズ	RICOH レンズ6群6枚(非球面レンズ2枚使用)
焦点距離	約16.8mm(35mm換算)	手ぶれ補正	電子式手ぶれ補正(動画のみ)
液晶サイズ	1.5型 約11.5万ドットLCD	ズーム	なし
動画撮影	FullHD:1,920×1,080	記録媒体	内蔵メモリ:約100MB、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) ※クラス4以上のmicroSDカード推奨
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(EA759GD-21)	サイズ	約66.5(W)×89.5(D)×42.5(H)mm(操作部材、突起部を除く)
重量	約190g(電池、メモリーカード、レンズプロテクター含む)	防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
機能	防水(約10m、IP68)、耐衝撃(2m)、耐寒(-10℃)、Wi-Fi内蔵	付属品	専用バッテリー(EA759GD-21)、充電用電源アダプター、USBケーブル、カラビナストラップ、かんたん操作ガイド、使用説明書(CD-ROM)、WG粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター

ハウジング不要の小型で軽量のアクションカメラ

撮影した映像を本体ですぐに確認できる液晶モニターを搭載。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.