

品番 : EA759GC-11D

品名 : [818万画素] デジタルビデオカメラセット(防水・小型)



販売価格	78,700円(税抜) / 86,570円(税込)		
カタログ価格	78,700円(税抜) / 86,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	HDR-AS300R
有効画素数	動画時: 約818万画素(16:9) 静止画時: 約818万画素(16:9)	サイズ	約29.4(W)×83(D)×47(H)mm(付属バッテリー装着時)
レンズ	ZEISS テッサー	手ぶれ補正	光学式(空間光学方式、アクティブモード搭載)
焦点距離(35mm換算)	動画時: 17mm(ワイド) 23mm(ミディアム) 32mm(ナロー) 静止画時: 17mm(ワイド) 23mm(ミディアム) 32mm(ナロー) タイムラプス撮影時: 17mm(ワイド) 23mm(ミディアム) 32mm(ナロー)	動画撮影	<MP4> PS: 1920×1080 60p/50p HQ: 1920×1080 30p/25P STD: 1280×720 30p/25p HS120(HS100): 1280×720 120p /100p HS240(HS200): 800×480 240p /200p <XAVC> 60p/50p: 1920×1080 60p/50p 30p/25p: 1920×1080 30p/25p 24p: 1920×1080 24p
記録媒体	マイクロSDHC/SDXCメモリーカード (Class10以上推奨)	画角	f=17(ワイド) f=23(ミディアム) f=32(ナロー)
重量	約109g(バッテリーとメディアを含む)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池
連続撮影時間	約115分	付属品	リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1)、マイクロUSBケーブル、取扱説

			明書、アンダーウォーターハウジング (MPK-UWH1)、装着バックル、ライブビューリモコン、マウントアダプター、ベルト、クレードル、保証書
注意事項	MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。		
本体重量109gのコンパクトボディに空間光学ユニットを搭載。			
IPX4相当の防滴ボディ。雨の日や水しぶきがかかるシーンでも本体のみで使用できます。			
60m防水ハウジングが付属、防塵性・耐衝撃性・耐低温性も確保			
属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリー（別売）を接続すれば、USB給電が可能で、長時間撮影時も安心。また、旅先でのバッテリー充電も可能です。			
カメラ本体が動いても、レンズとセンサーを一体として光学ユニットを空間に浮かせる、ソニーのハンディカムに搭載されている「空間光学手ブレ補正」。この独自の技術をアクションカム用に超小型サイズで新規に開発して搭載しました。また、補正能力をアクションカム用にチューニングすることで、従来よりブレない安定した記録を実現。自転車やドライブなど、ブレが発生するシーンでもブレを抑えて安定した映像が撮影できます。この圧倒的なブレ補正機能は、ハイスピード撮影中の作動も可能です。			
ライブビューリモコン「RM-LVR3」を付属しています。			
付属の「ライブビューリモコン」(RM-LVR3)を使用すれば、カメラを身につけたりスポーツギアに装着しながら、手元で液晶モニターを見て画角設定ができます。さらに、電源ON/OFFや録画スタート/ストップなどの基本操作だけでなく、上下反転やタイムラプス撮影といった詳細の設定変更やファイルの再生・削除もリモート操作で可能です。			
本体側面にあるモニターでは撮影データは見られません(メニューの選択/決定のみ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.