

品番：EA759GC-2E

品名：[251万画素] デジタルビデオカメラ(防水・耐衝撃)



販売価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
カタログ価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

カラー	シャインホワイト	信号方式	デジタルハイビジョン方式
記録方式	AVCHD規格準拠 (映像): MPEG-4 AVC/H.264、 (音声): Dolby Digital 2ch	AVCHD	UXPモード: 約24Mbps、 XPモード: 約17Mbps、 EPモード: 約5Mbps
撮像素子画素数	1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 251万画素	有効画素数	動画: 229万画素~101万画素、 静止画: 229万画素(16:9時)/171万画素(4:3時)
レンズ	コニカミノルタHDレンズ	F値/焦点距離	F1.8~6.3 / f2.9~116.0mm
35mm換算	動画: 40.5~2,758mm(ダイナミックズームON時)、 40.5~1,982mm(ダイナミックズームOFF時) 静止画: 40.5~1.620mm(16:9時)、 49.5~1,980mm(4:3時)	手ぶれ補正	電子式 (パワードアクティブモード搭載)
最低被写体照度	3ルクス	シャッタースピード	動画: 1/60~1/10,000 オートスローシャッターモード時: 1/30~1/10,000、 静止画: 1/2~1/10,000
液晶モニター	16:9ワイド 3.0型(46万ドット)広視野角液晶	ズーム	光学40倍、 ダイナミック60倍(手振れ補正ON/OFF時)/ 55倍(手振れ補正アクティブモード時)、 デジタル200倍

静止画最大記録サイズ	3,680×2,760ドット (1015万画素相当)	記録メディア	内蔵メモリー:32GB、 メモリーカード:SD/SDHC/SDXC(別 売)
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵)	動画撮影時間(UXP モード)	約2時間40分
バッテリー連続撮影時 間	(撮影時間)約4時間40分、 (実撮影時間)約2時間20分	ACアダプターでの充電 時間	約6時間10分
消費電力	2.5W(液晶バックライト標準時)	サイズ	60(W)×128(D)×59.5(H)mm
重量	約302g(グリップベルト含む)	動作環境温度	-10℃～40℃
防水	JIS防水保護等級8級、6級(IPX8、 IPX6)相当	防塵	JIS防塵保護等級5級(IP5X)相当
耐衝撃	1.5m耐衝撃構造 (MIL-STD-810F Method516.5 Shock 準拠)	耐低温性能	-10℃～40℃の温度範囲で使用可能 (-10℃～0℃では、一時的に内蔵バッ テリーの性能が低下します。)
付属品	レンズキャップ、 ACアダプター、 充電アダプターケーブル、 USBケーブル(Aタイプ-マイクロBタイ プ)、 HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、 フィンガーストラップ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.