

品番：EA759GC-32

品名：[130万画素]ウェアラブルカメラ

	販売価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
	カタログ価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 20:12現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ				



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	TL-2
画素数	約130万画素 CMOSセンサー	視野角	約90°
動画サイズ	720P/30fps、VGA/30fps	静止画サイズ	5M、3M、2M、1M
画像フォーマット	静止画:JPEG / 動画:AVI	インターフェース	USB micro-B (画像転送/バッテリー充電)
対応SDカード	microSDカード～32GB、SDHC Class10を推奨(別売)	防水性能	IPX8(防水ハウジング使用時のみ)
電源	3.7Vリチウムイオン充電電池 650mAh×1個/USB ACアダプター (別売)	連続動作時間	約50分(フル充電)
液晶サイズ	2.0型カラーLCD液晶	本体サイズ	約60(W)×31(D)×42(H)mm
重量	約60g(防水ハウジング含まず)	使用温湿度	+5 ～ +40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ～ +60℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)	付属品	防水ハウジング、ハンドルマウント、フレーム、クイックリリースバックル、接着マウント、方向変換アダプタ、三脚ねじアダプタ、固定ベルト、両面テープ、USBケーブル

2.0型カラーLCD搭載。
画面を確認しながらの撮影や各種設定、再生操作も、本体のボタンで操作できます。

防水ハウジング(IPX8準拠)に装着すれば、水・泥を気にせず撮影できます

アクセサリを組み合わせることで撮影の幅が広がります。

ウェアラブルカメラとタイムラプスカメラの機能をこれ1台で

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.