

品番：EA759GC-52A

品名：[229万画素]デジタルハイビジョンビデオカメラ



販売価格	106,200円(税抜) / 116,820円(税込)		
カタログ価格	106,200円(税抜) / 116,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	HDR-CX680/W
仕様	本体	有効画素数	229万画素
焦点距離 (35mm換算)	動画: 26.8~804.0mm (16:9の時)、 静止画: 26.8~804.0mm (16:9の時)、 32.8~984.0mm (4:3の時)	手ぶれ補正	空間光学方式
ズーム	動画時: 光学30倍 (デジタル350倍)、 全画素超解像60倍 静止画時: 光学30倍 (デジタル350倍)	記録メディア	内蔵メモリー: 64GB、 XAVC S HD記録: マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/ マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、 AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー (付属: EA759GD-41A)	サイズ	57.5 (W) × 121 (D) × 66 (H) mm
重量	約305g	イメージセンサー	1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー
総画素数	251万画素	記録画素数	静止画: 最大920万画素相当
フォーカス	自動/手動 (タッチパネル)	F値	F1.8-4.0
f (焦点距離)	f=1.9-57.0mm	液晶モニター	3.0型 (16:9) / 460 800ドット クリア

			フォト液晶
最低被写体照度	スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒) ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒)	最短撮影距離	約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)
ホワイトバランス	自動/ワンプッシュ/屋外/屋内	明るさ調整	自動/手動
シャッタースピード	自動制御範囲:1/8-1/10,000秒 スタンダード:1/30-1/10,000秒 アイリス優先:1/30-1/10,000秒 シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒	映像記録	XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264、 AVCHD規格 Ver.2.0準拠:MPEG-4 AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264
動画記録画素数/フレームレート	XAVC S HD:1920×1080/60p, 30p, 24p AVCHD画質:1920×1080/60p (PS), 24p(FX, FH), 60i(FX, FH), 1440×1080/60i(HQ, LP) MP4:1280×720 30p	動画記録レート(平均ビットレート/VBR)	XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps、 FX:約24Mbps、FH:約17Mbps、 HQ:約9Mbps、LP:約5Mbps、MP4:約3Mbps
充電時間	約2時間45分	レンズ	Gレンズ
レンズカバー	自動	モニター	3.0型(16:9)/460 800ドット クリア フォト液晶
逆光補正(自動/ボタン)	自動	データコード	撮影日時、カメラ情報
オリジナル編集	削除、分割、プロテクト	風音低減	自動
風きり音ノイズ低減	切/入	録音レベル調整(マイク)	31段階
付属品	リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター、HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接続サポートケーブル、取扱説明書、保証書		

内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル

レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れるのが、ソニー独自の「空間光学手ブレ補正」。そこへ新たに「インテリジェントアクティブモード」を搭載。ワイド撮影時は約15倍ブレない安定した映像を実現しました。

ソニー独自の空間被写体検出方式により、従来のオートフォーカス速度に比べて、大幅な高速化を実現。ズームやカメラの向きを変えた際に効果を発揮。撮影チャンスを逃しません。

撮りっぱなしの映像を、カメラが自動で1本の作品に仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」。自動でシーンを分析してハイライト場面を抽出・編集し、思い出に残るステキな作品をハンディカムが作ってくれます。

撮「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素に加えて、カメラが自動で風のノイズを検知する「風ノイズ」の5つの要素から撮影シーンを認識。180通りの組み合わせの中から、撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定。いつでもだれでも、美しい映像が残せます。

新世代の画像処理エンジン「BIONZ X」を搭載。画像処理能力がさらに向上し、被写体の質感の表現や、高精細な描写をより忠実に再現します。ディテールの再現力をさらに高めると同時に低ノイズ化を実現し、美しい映像を表現します。

2回の読み出し時間をかけて1フレームを構成するインターレース方式に比べて、1回の読み出しで1フレームを構成するプログレッシブ方式。

プログレッシブ方式は時間当たり約2倍の情報量なので、より高精彩な記録を実現します。

高感度マイクロカプセルを搭載し、高密度でクリアな音質で記録します。また、ズームに連動して音声レベルも変化。ドルビーデジタル5.1chのサラウンド記録ができるので、対応する機器で再生すれば、臨場感あふれる音声が増ります。

XAVC S HD動画とMP4動画の同時記録と、高画質フルハイビジョン対応のAVCHD動画とMP4動画の同時記録が可能。大切な思い出をできる限り美しく残すためにXAVC S動画やAVCHD動画。スマートフォンでの再生や友人・家族への共有に適したMP4動画。この2つのファイルを使い分けることで、記録と共有が手軽に両立できます。

USBケーブルを内蔵しているので、パソコンとすぐに接続できます。また、充電機能付きなので、パソコンから充電が可能です。

1mのHDMIマイクロ端子ケーブルを付属しているので、すぐにTVと接続できます。

※注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA759GC-52B</p> <p>コメント メーカー:ソニー、846万画素</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.