

品番：**EA759GC-52B**

品名：[846万画素] デジタルビデオカメラ



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,800円 (税抜) / 39,380円 (税込) | | |
| カタログ価格 | 35,800円 (税抜) / 39,380円 (税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/05/20 13:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1956ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| メーカー | ケンコー・トキナー (Kenko) | 型番 | KC-Z4K10 |
| 有効画素数 | 約846万画素 | 焦点距離 (35mm換算) | 22~65mm |
| 手ぶれ補正 | 電子式 | ズーム | 光学3倍、デジタル3.3倍 |
| 記録媒体 | SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピード クラス1以上):64~256GB(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー (付属: EA759GD-51) |
| サイズ | 約59(W)×126(D)×63(H) mm | 重量 | 約276g (付属品、充電池を含まず) 約312g (充電池、メモリーカードを 含む参考値) |
| イメージセンサー | 1/2.8型 CMOS | 総画素数 | 約860万画素 |
| 記録画素数 | 5120×2880 (補間) 30fps、 3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、 1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、 1280×720 60fps、1280×720 30fps | モニター | 3.0型 IPS (タッチパネル) |

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズ | f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 | 撮影距離 | 約0.5m~∞(W)、約1m~∞(T) |
| ファイル形式 | 静止画:JPG、動画:MP4 | カメラサイズ | 48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間) 12M(補間)、8M、5M |
| シャッタースピード | 1/10秒~1/2500秒 | ISO感度 | オート、100、200、400、800、1600、3200 |
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
| 露出補正 | ±2EV 1EVステップ | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、 蛍光灯(L) |
| 入出力ポート | USB2.0 Type-C | DPOFプリント | 非対応 |
| ダイレクトプリント | 非対応 | フィルター径 | 52mm |
| 外付けマイク | 指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB(OdB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクタ:φ3.5mmミニプラグ | 付属品 | ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電 池、レンズキャップ、リモコン、USBケー ブル(Type-A to Type-C)、HDMIケー ブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、 外付けマイク、マイク接続ケーブル、取 扱説明書 |

広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。

3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。

HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。

他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。

PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。
別売(EA759EL-152)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.