

品番：EA759GK-27E

品名：32GB SDHCメモリーカード



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,820円(税抜) / 4,202円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,820円(税抜) / 4,202円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 05:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1932ページ | | |

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|---------|---|
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSDUW3-032G-JNJIN |
| 容量 | 32GB | スピードクラス | ビデオスピードクラス10、 UHSスピードクラス1、 SDスピードクラスCLASS10 |
| 最大読取速度 | 130GB/秒 | カードタイプ | SDHC |
| サイズ | 24×2.1×32mm | 動作温度 | -25～85℃ |
| 保存温度 | -40～85℃ | 互換性 | SDHCおよびSDHC UHS-I対応機器 で使用可能 |

フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。

防水性能:IPX7

衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。

意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ内蔵

UHS- I に対応

フルHD動画もスムーズに記録できます。

代替品

| | |
|----|------------|
| 品番 | EA759GK-62 |
|----|------------|



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.