

品番：EA759GL-18D

品名：128GB micro SDXC メモリーカード



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 14:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



カタログ訂正 25/10/27 最大転送速度の訂正。誤:45MB/秒、正:80MB/秒(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	エレコム	型番	MF-MS128GU11R
容量	128GB	スピードクラス	Class10,UHS- I ,U1
最大転送速度	80MB/秒	付属品	SD変換アダプタ
インターフェイス	microSD	メモリ規格	microSDXC
最低保証速度	10MB/s	サイズ	15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
重量	約0.4g	各種データのファイルサイズの目安	写真:2400万画素 8.2MB/枚 動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分 音楽: AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲 本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊 ※ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状況により保存できる容量が異なる場合があります。

JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠

スマートフォンやタブレットなどでの使用に最適です。

読み込み最大80MB/秒の高速データ転送を実現するmicroSDメモリーカードです。
※ UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
※最大転送速度は当社環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。


CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。

万が一の時でも無償でデータを復旧!

1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDXCメモリカードです

※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害について当社は責任を負いかねます。

代替品

	<p>品番 EA759GL-43</p> <p>コメント 変更点:メーカー・読み込み速度等</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.