

品番：EA759GN-266

品名：32GB microSDHCカード(車載用)



販売価格	7,330円(税抜)／8,063円(税込)		
カタログ価格	7,330円(税抜)／8,063円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/11 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0273ページ1971ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	MF-DRMR032GU11
スピードクラス	Class10、UHS-I	容量	32GB
サイズ(W×D×H)mm	15.0×1.0×11.0	重量(g)	約0.4
最高転送速度	最低保証速度:10MB/s	メモリ規格	microSDHC
動作環境	-25～85℃	保存できる各種データの目安	画像:約3600枚、動画:約5時間、音楽:約6,200曲、本:約400冊
耐温度-25～85℃で、車内の高温・低温に強い仕様です。			
書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。※メーカー指定環境にて測定			
電源の瞬断でもデータの損傷が起こりにくい耐性を備えています。※メーカー指定環境にて測定。			
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモ리카ードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。			
SD変換アダプターが付属しています。			
ドライブレコーダーに最適な、高耐久モデルのmicroSDHCメモ리카ードです。 ※他に、防犯/監視カメラ・ネットワークカメラなど書き込み回数が多い用途にも適しています。			
高寿命Flashを採用 書き換え可能回数が当社標準品比約3倍の高寿命Flashを採用しています。 ※メーカー指定環境にて測定			
UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」			

高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。

※UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。

耐衝撃仕様

ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。

著作権保護機能を搭載

CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。

代替品



品番 EA759GN-266A

コメント メーカー変更、重量:0.3g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.