

品番：EA759GN-267A

品名：64GB microSDHCカード(車載用)



販売価格	10,900円(税抜)／ 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/11/06 09:01現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ドライブレコーダー、防犯/監視カメラ、ネットワークカメラなどに最適な高耐久モデルのmicroSDHCメモリカードです

仕様

メーカー	キオクシア	型番	KEMU-A064G
容量	64GB	インターフェース	UHS-I
スピードクラス	Class10、U3、V30	付属品	SD変換アダプタ
動作環境	−25℃～85℃(結露しないこと)	メモリ規格	microSDHC/SDXC
サイズ(W×D×H)mm	15.0×1.0×11.0	重量	約0.3g
最高転送速度	最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:65MB/s	累積録画時間	10,000時間(フルHD録画)
監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能です。			
書き込み回数が多い用途に適しています。			
JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心です。			
5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計。			
耐X線:ISO7816-1準拠。			
耐静電気:帯電した人体からの放電への耐性があります。			
ヒューズ搭載:カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。			

※容量により書き込み速度が異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.