

品番：EA759GN-26D

品名：128GB micro SDXC メモリーカード



販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/26 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1972ページ		



#### 仕様

メーカー	サンディスク(SanDisk)	型番	SDSQUAB-128G-JN3MA
容量	128GB	スピードクラス	CLASS10
最高転送速度	140MB/秒※	メディアの形式	microSDXC
動作温度	-25~85℃	保存温度	-40~85℃
サイズ	14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)	互換性	microSDHCおよびmicroSDXC対応 ホスト機器で使用可能
付属品	SDアダプター		
「UHS-1(U1)」対応			
ストレージ拡張に最適			
大量のコンテンツを保存できる大容量スペース			
SDアダプタ付属			
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、高速アプリケーションを読み込んで起動することが可能			
防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。			
高速転送速度で、高品質の写真、アプリケーションパフォーマンス、フルHDビデオに対応			
サンディスク Memory Zoneアプリを使ってスマートフォンのファイルを1か所で表示、アクセス、バックアップ			

※サンディスクの社内テストに基づきます。

ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.