

品番 : EA759GN-27C

品名 : 256GB micro SDXC メモリーカード



販売価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



#### 仕様

メーカー	サンディスク(SanDisk)	型番	SDSQUAB-256G-JN3MA
メディアの形式	microSDXC	容量	256GB
スピードクラス	CLASS10、 UHSスピードクラス1(U1)、 アプリケーション パフォーマンスクラス 1(A1)	転送速度※	最大転送速度150MB/秒
サイズ	14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)	動作温度	-25～85℃
保存温度	-40～85℃	互換性	microSDHCおよびmicroSDXC対応 ホスト機器で使用可能
付属品	SDアダプター		

防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。

ストレージ拡張に最適

「UHS-I(U1)」対応

アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、高速アプリケーションを読み込んで起動することが可能

大量のコンテンツを保存できる大容量スペース

最大転送速度150MB/秒

A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮

コンテンツを1か所で管理

広範なテストで実証された優れた耐久性

※サンディスクの社内テストに基づきます。  
ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.