

品番：EA759GV-109A

品名：32GB USBメモリー



販売価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
カタログ価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



MLCメモリを採用した超高速USB 5Gbps対応USBメモリ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	UFD-3UML32GW
容量	32GB	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ~10.15 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライ WEB対応表をご覧ください。
インターフェイス	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)	コネクタ	USB Type-A
サイズ	約18(W)×7.9(D)×61(H)mm	重量	13g
カラー	ホワイト	入力電圧	DC 5V
Flashタイプ	MLC	フォーマット形式	FAT32
キャップ方式	キャップ式	材質	PC
付属品	取扱説明書		

USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。

本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。

外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。

USBポートに挿すだけですぐ使えます。

Windows&Macの両方に対応します。

ライフポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。

キャップ式コネクタ仕様、ストラップホール付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.