

品番：EA759GW-40

品名：SSDケース



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)			
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 15:18現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



M.2 PCIe/NVMe SSDをパソコンに接続できる高速USB 10Gbps仕様

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVNV1
カラー	シルバー	インターフェース	USB側/USB 10Gbps (USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2) 準拠 ※USB 10Gbps機器として使用するためにはUSB 10Gbps対応ポートを搭載したパソコンが必要です。
サイズ	W105.5×D40×H14.5mm	重量	76g
対応最大容量	2TB	対応ドライブ	M.2 PCIe/NVMe SSD (2280/2260 /2242/2230) ※22mm幅NVMeのM-keyのみ対応します。SATAやAHCIには対応しません。
セット内容	本体×1、USBケーブル×2 (USB Aコネクタ - USB Type-Cコネクタ、USB Type-Cコネクタ - USB Type-Cコネクタ)、シリコン製放熱シート厚さ1mm×1、シリコン製放熱シート厚さ0.5mm×1、アルミ製ヒートシンク×1、ミニドライバー×1、ネジ(大)×2 (1本は予備)、ネジ(小)×4 (2本はSSDケースに装着済み、2本は予備)、ナット×1、取扱保証書兼保証書	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン ※USBポート (Type-CコネクタもしくはAコネクタ) を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB 10Gbps機器として使用するためには、USB 10Gbps対応ホストアダプタか、USB 10Gbps対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。

対応OS	Windows 11・10・8.1・8		
超高速NVMe規格に対応するM.2 SSDケースです。			
USB 10Gbpsの速度に対応しています。			
放熱性に優れたアルミケースを採用しています。放熱シートとアルミヒートシンクも付属しています。			
USB Type-CケーブルとUSB Aケーブルの2本のケーブルを付属しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.