

品番：EA759GW-86A

品名：138x134x19mm ポータブルDVDドライブ



販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/15 19:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1937ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	LDR-PMJ8U2LBK
インターフェイス	USB2.0	設置方向	水平
サイズ(W×D×H)mm	138×134×19mm(本体のみ, 突起部を除く)	重量	280g
付属品	USB2.0ポータブルDVDユニット1台 インストール用DVD/CD-ROM1枚 セットアップガイド1式 保証書/はじめにお読みください1枚 USB2.0ケーブル (パソコン側:Type-A, ドライブ側: miniB) 30cm1本	動作時環境条件	温度:10~35℃ 相対湿度:20%~80%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:-10~50℃ 相対湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)	コネクタ形状	USB2.0 Mini-B コネクタ ×1
入力電圧	DC+5V(USBポートより供給)	バッファメモリ	1MB
ユニット前面装備	アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、 強制イジェクトホール	バッファアンダーラン対策	有り
CPRM	対応(ドライブのハードウェア仕様)	ディスクローディング方式	トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
ユニット背面装備	USB2.0 Mini-B コネクタ x1	対応OS	Windows:8.1,10,11、Mac:

	電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)		MacOS X 10.5以降/ ChromeOS※ (※読み取り専用。付属ソフトは使用不可)
持続可能なパソコン	USBポートを搭載するDOS/Vパソコン Intel Mac SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook	動作環境	Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) CPU : Intel Pentium III 800MHz以上、AMD Athron 700MHz以上 メモリ: 1GB以上 (Windows 7, 8, 8.1, 10.0)、512MB(Windows Vista) ハードディスク空き容量: 270MB以上 解像度(dpi): 1024x768以上
対応機種	<p>■接続可能なパソコン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・USBポートを搭載するDOS/Vパソコン ・Intel Mac ・SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook <p>※USB2.0ポートに接続する場合は、USB 2.0 High-Speed対応ポートを標準搭載、またはUSB 2.0 High-Speed対応I/Fボードを増設していることが必要です (従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)</p> <p>※USB用コントローラは、UHCI (Universal Host Controller Interface) に準拠している必要があります。</p> <p>※USBTypeAコネクタを持つパソコンに限りお使いいただけます。</p> <p>※USBバスパワー供給が不足する場合は、別売りのACアダプタ、LA-10W5S-10をご使用下さい。</p>	転送速度	<p><最大書き込み速度></p> <p>(DVD-R)8倍速 (DVD+R)8倍速 (DVD-R DL2層)6倍速 (DVD+R DL2層)6倍速 (DVD-RW)6倍速 (DVD+RW)8倍速 (DVD-RAM)5倍速 (CD-R)24倍速 (CD-RW)24倍速 (M-DISC)4倍速</p> <p><最大読み込み速度></p> <p>(DVD-R)8倍速 (DVD+R)8倍速 (DVD-R DL2層)8倍速 (DVD+R DL2層)8倍速 (DVD-RW)8倍速 (DVD+RW)8倍速 (DVD-RAM)5倍速 (DVD-ROM)8倍速 (CD-R)24倍速 (CD-RW)24倍速 (CD-ROM)24倍速 (M-DISC)8倍速</p>
注意事項	カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。		

SurfacePro3, SurfacePro4, SurfaceBookバスパワー駆動に対応した、USB2.0対応ポータブルDVDドライブ。

筐体トップカバーに、ヘアライン加工を施したアルミを採用、見た目の高級感だけでなく、キズや汚れに強いデザイン。

CyberLink社、Power2Go8 for DVD(書込ソフト)を添付。

パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切に大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。

添付の書き込みソフトで、AES暗号化技術を使ってディスク作成時に暗号化をかけることができます。データの書き込み時に設定したパスワードを入力しないと開くことができず、堅固な暗号化保護ディスクの作成が可能です。

Mac OS X 10.5以降/USB 2.0 High-Speedポートを搭載したMacに接続して使用することができます。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、ファインダーからのデータ書き込み、MacOS X の内蔵アプリケーションである、「DVDプレーヤー」で、市販のDVD再生が利用可能です。

持ち運びに邪魔なUSBケーブルも底面に完全フラット状態でピッタリ収納でき、更には脱着可能のため断線も心配ありません。そして280gの

軽量設計なので、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能です。

天板にはドライブに圧力がかからないように、またキズ、汚れに強いヘアライン加工のアルミを採用しています。

米Millenniata社が開発した、M-DISCは通常のDVDメディアよりも、日光、湿度、温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能なメディアです。経年劣化にとっても強いので、大切な写真、音楽、動画、システムファイルなどを生涯読込可能な状態で保存ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.