

品番：EA759GW-95

品名：80x72.3x20mm メディアプレーヤー-(SD・USB用)

	販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
	カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 15:18現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



テレビで動画、画像、音楽データをパソコン不要で再生できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MED-PL2K102
コネクタ	映像出力/HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 給電用端子/DCジャック メモリ接続端子/USB2.0 Aポート	映像出力	HDMI、RCA
スロット	SDメモリカード	対応メディア	256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード ※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。 ※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。予めご了承ください。
対応メディアファイルシステム	FAT32、exFAT、NTFS ※FATは非対応です。	対応ビデオコーデック・フォーマット	H.264/AVC (MP4、MOV、3GP、TS、FLV) H.264/MVC (TS) H.263 (3GP、MOV、MP4) MPEG4 (MP4、MOV、3GP) MPEG1/MPEG2 (TS)

対応ビデオ再生画素数	1920×1088(1080p) 1920×1080(1080p) 1280×720(720p)	対応字幕フォーマット	SMI、ASS、SSA、SRT
フレームレート	60fpsまで対応	対応オーディオフォーマット	MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A
対応画像フォーマット	JPG、JPEG、BMP、PNG	電源	ACアダプタ(DC5V/2A)
消費電力	1.5W	サイズ	W80×D72.3×H20.5mm
重量	約162g	セット内容	本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
対応出力機器	HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど		

動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。

再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。

HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。

最大1920×1080pixelの出力が可能です。

画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。

電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。

動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。

※AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しください。

※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。

※初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オートプレイ時を除く)

※動画再生の際、映像の乱れや音声再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。

※本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.