

品番：EA759GY-26

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)



販売価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	WRC-X1800GSH-B
コネクタ	WAN:1ポート(RJ-45型) LAN:2ポート(RJ-45型)	データ転送速度	WAN・LAN:1000Mbps、100Mbps、10Mbps(有線) 5GHz:最大1201Mbps(無線:理論値) 2.4GHz帯:最大:574Mbps(無線:理論値)
サイズ	36(W)×132(D)×164(H)mm	重量	300g
付属品	ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚	規格	有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線:IEEE 802.11ax(Draft)、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応OS	Windows:Windows 11/10 Mac:macOS Monterey 12 /macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13 /macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10	対応機器	iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(3DS、DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3、4、5、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器

	iOS:iOS 15/14/13/12/11/10 iPadOS:iPadOS 16/15 Android:Android 4.4～11.0		
セットアップツール対応 ブラウザ	Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※標準搭載のWebブラウザを使った 初期設定(インターネット接続設定)の み対応しています。 ※Internet Explorer 11には対応して おりません。	有線設定	WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレ ス、PPPoE(1セッション) LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス
ハードウェアNAT	対応	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400～2,484MHz、5.2 GHz帯(W52):5,150～5,250MHz、 5.3GHz帯(W53):5,250～5, 350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470 ～5,730MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1～13ch、5GHz帯(W52 /W53/W56):36/40/44/48/52 /56/60/64/100/104/108/112 /116/120/124/128/132/136 /140/144ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal (TKIP)
無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal (TKIP)	ビームフォーミング機能	ビームフォーミングZ対応
MU-MIMO機能	対応	マルチSSID	対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大 2個、最大計5個まで)
セパレーター機能	SSIDセパレーター、プライバシーセパ レーター対応	その他無線機能	SSIDステルス設定、自動チャンネル設 定
設定方式	WPS対応	アクセス方式	インフラストラクチャー
接続台数	推奨26台	搭載モード	ルーターモード、アクセスポイントモード
アンテナ(本数)	内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本)	対応プロトコル	TCP/IP(IPv6、IPv4)
対応IPv6 IPoEサービス	v6プラス、IPv6オプション、OCNバー チャルコネクト、transix、「v6プラス」固 定IPサービス、クロスパス、クロスパス (IPv4固定)(FW v1.13以降)、v6 コネ クト(固定IP)、v6 コネクト(DS-Lite) (FW v1.13以降)	USBポート	なし
自動FW更新	対応	付帯サービス	なし
その他機能	UPnP対応、IPv6パススルー対応、アク セスコントロール対応、VPNパスス ルー対応、DMZ対応	入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	11.3W(最大)	電源コネクタ	DCジャック
動作環境	温度:0℃～40℃、湿度:10%～85%	各種取得規格	VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE

	(ただし結露なきこと)		
Wi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター			
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現しました。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習に最適です。			
複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスフリーな通信を実現します。			
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。			
4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。			
セキュリティWi-Fi(TM)(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。			
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使えます。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。			
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。			
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone 12や11、X、8などの対応する端末では、より快適につながります。			
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかりと守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 自動で最新のファームウェアにアップデートします。新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。			
「ルーターモード」としてはもちろん、「アクセスポイントモード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。			
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。			
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。			
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。			

代替品

	品番	EA759GY-26A
	コメント	LED遮光 ^ハ 初搭載、対応OS変更等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.