

品番：EA759GY-31B

品名：90mm LANアダプター



販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN1WN
インターフェイス	USB3.1 RJ-45	データ転送速度	946Mbps(理論値)
色	白	規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ～10.15	サイズ	60(W)×27(D)×16(H)mm
ケーブル長	90mm	重量	28g
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) RJ-45 (Auto MDI/MDI-X) × 1 ポート、Auto-Negotiation対応	アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6	LAN電源電圧	5V
消費電流	200mA(最大)	消費電力	1W
環境条件	使用時温度: 0℃～40℃ 保管時温度: -20℃～60℃ 使用時湿度: 0～80%まで	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

パソコンに有線LANポートを増設

Nintendo Switchにも対応

持ち運びやすい長さ9cmのケーブル

※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.