

品番：EA759GY-32B

品名：90mm LANアダプター(黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,620円(税抜) / 3,982円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,620円(税抜) / 3,982円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 18:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1912ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|---------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVLAN1BKN |
| インターフェイス | USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) | データ転送速度 | 約946Mbps(理論値) |
| 色 | 黒 | サイズ | 60(W)×27(D)×16(H)mm |
| 規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 |
| ケーブル長 | 90mm(コネクタ部除く) | 重量 | 28g |
| コネクタ形状 | USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 | 消費電力 | 1W |
| LAN電源電圧 | 5V | 対応プロトコル | IPv4、IPv6 |
| 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | アクセス方式 | CSMA/CD |

LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.