

品番：EA759GY-34A

品名：90mm LANアダプター(TypeC/ブラック)



販売価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
カタログ価格	4,270円(税抜) / 4,697円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN2BKN
コネクタ	USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応	ケーブル長	9cm(コネクタ部除く)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Nintendo Switch(TM) ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ~10.15
インターフェース	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3 (10BASE-T)	カラー	ブラック

	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T)		
サイズ	60×27×16(H)mm	重量	24g(ケーブル含む)
消費電力	1W	消費電流	200mA(最大)
アクセス方式	CSMA/CD	対応プロトコル	IPv4、IPv6
LAN電源電圧	5V	環境条件	使用時温度/0℃～40℃ 保管時温度/-20℃～60℃ 使用時湿度/0～80%まで

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.