

品番：EA759GY-35

品名：160mm LANアダプター(TypeC/ブラック)



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN6BK
LAN電源電圧	5V	アクセス方式	CSMA/CD
インターフェース	USBポート/USB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3bz (2.5 GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	ケーブル長	約16cm
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム) RJ-45 (Auto MDI/MDI-X) ×1ポート、Auto-Negotiation対応	サイズ	W73×D29×H14mm
セット内容	本体、取扱説明書	環境条件	使用時温度/0℃～40℃ 保管時温度/20℃～60℃ 使用時湿度/10～90%まで(結露なき

			こと)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 10.12～10.15、OS X 10.10 ・10.11	重量	約25g
消費電流	188mA(最大)	消費電力	0.94W
対応プロトコル	IPv4、IPv6	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
伝送速度	2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、 10Mbps		
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 ※理論値です。 ※2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。			
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。			
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。			
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.