

品番：EA759GY-39A

品名：LANアダプター(TypeA/ブラック)



販売価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
カタログ価格	4,550円(税抜) / 5,005円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



USB3.2ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.2-LAN変換アダプタ。USBハブ1ポート付き。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN3BKN
カラー	ブラック	インターフェース規格	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート /IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポートAuto-Negotiation対応
電源	バスパワー	電源電圧	5V
消費電流	最大380mA	消費電力	2.5W
USBハブポート供給電流	最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

PD対応	非対応	変換先コネクタ	RJ-45
規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)	伝送速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	対応プロトコル	IPv4, IPv6
ポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応	サイズ	W62×D38.5×H13.5mm (ケーブル除く)
重量	33g (ケーブル含む)	ケーブル長	約9cm (コネクタ除く)
環境条件	動作温度/0℃～40℃ 保管温度/-20℃～60℃ 動作・保管湿度/0～80%まで (結露なきこと)	付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch (TM) ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※ギガビット (1000BASE-T) 通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、(Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ポートをLANポート (RJ-45コネクタ) に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応でギガビット (1000BASE-T) 通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。 ※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。 ※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.