

品番 : EA759GY-40A

品名 : LANアダプター(TypeC/USBポート付/ホワイト)



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



USB Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.2 Type-C-LAN変換アダプタ。USBハブ1ポート付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN4WN
インターフェイス	USB3.2 Gen1	データ転送速度	946Mbps
色	ホワイト	サイズ	62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm
ケーブル長	9cm	規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15	重量	29g
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応	アクセス方式	CSMA/CD
電源	バスパワー	電源電圧	5V
消費電流	最大380mA	消費電力	2.5W
USBハブポート供給電流	最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

PD対応	非対応	変換先コネクタ	RJ-45
伝送速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
対応プロトコル	IPv4、IPv6	ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
環境条件	動作温度:0°C~40°C 保管温度:-20°C~60°C 動作・保管湿度:0~80%まで(結露なきこと)		
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。			
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。			
USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。			
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。			
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。			
Windows 10・8.1ではドライバーのインストールが不要でUSBポートに挿すだけで使用することができます。その他Windows 8・7やmacOSシリーズは付属のCDまたは、WEBダウンロードによってドライバーをインストールすることにより使用することができます。 ※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくは弊社HPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。			

代替品

	品番 EA759GY-41A コメント 色:ブラック
---	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.