

品番：EA759GY-41A

品名：LANアダプター(TypeC/USBポート付/ブラック)



販売価格	5,010円(税抜) / 5,511円(税込)		
カタログ価格	5,010円(税抜) / 5,511円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVLAN4BKN
色	ブラック	セット内容	ドライバCD、取扱説明書
サイズ(W×D×H)mm	62×38.5×13.5	重量(g)	29
環境条件	使用時温度: 0℃~40℃ 保管時温度: -20℃~60℃ 使用時湿度: 0~80%まで(結露なきこと)	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
電源	バスパワー	インターフェース規格	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15	ケーブル長	9cm
アクセス方式	CSMA/CD	伝送速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理)

			論値)
電源電圧	5V	消費電流	最大380mA
消費電力	2.5W	USBハブポート供給電流	最大520mA (パソコンから900mA供給された場合)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	PD対応	非対応
変換先コネクタ	RJ-45	規格	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	対応プロトコル	IPv4, IPv6
ポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応		

USB Type-CポートをLANポート (RJ-45コネクタ) に変換するアダプタです。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応でギガビット (1000BASE-T) 通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。

Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。

持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。

※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.