

品番：EA759GY-61

品名：500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)



販売価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
カタログ価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH32BK
インターフェイス	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)	サイズ(W×D×H)mm	28×59.7×23.5
重量(g)	44	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状(ダウンストリーム)	USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)	コネクタ形状(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C	電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ポート数	3ポート	PD対応	対応
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

	(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3,0)接続時のみ 1000BASE-Tに対応します。		
アクセス方式	CSMA/CD	ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V	ケーブル長	約50cm
PD仕様	100W 20V 5A	対応OS	Windows 11・10 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 chromeOS
付属品	面ファスナー、取扱説明書		

USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。


USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。

ギガビットのLANに対応しています。

机などに固定できる面ファスナー付

高速ネットワーク通信+取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA759GY-62</p> <p><b>コメント</b></p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.