

品番：**EA759GY-62**

品名：500mm LANアダプター(TypeC/USBポート付)



販売価格	8,640円 (税抜) / 9,504円(税込)		
カタログ価格	8,640円(税抜) / 9,504円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH33BK
サイズ(W×D×H)mm	28×59.7×23.5	重量(g)	39
通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps	コネクタ形状(ダウンストリーム)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1
コネクタ形状(アップストリーム)	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス	コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C
電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。	ポート数	3ポート
PD対応	対応	PD仕様	100W 20V 5A
インターフェイス	インターフェイス…USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1 上位互換)	対応OS	Windows 11・10 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15

			iPadOS 13~15 ChromeOS
規格	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD	ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V	ケーブル長	約50cm
付属品	面ファスナー、取扱説明書		
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。			
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。			
机などに固定できる面ファスナー付			
高速ネットワーク通信+取り回ししやすいロングケーブルで、テレワークやシェアオフィスにも最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.