

品番：EA759PA-101

品名：3200lm モバイルプロジェクター



販売価格	313,500円(税抜) / 344,850円(税込)		
カタログ価格	313,500円(税抜) / 344,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1853ページ		



#### 仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EB-1795F
明るさ	3200lm	解像度	フルHD
スクリーンサイズ	30~300インチ	アスペクト比	16:9
投射距離	最短(ワイド):0.67~6.86m 最長(テレ):0.81~8.28m	電源	AC100~120V/200~240V±10% (50/60Hz)
サイズ	292×213×44(H)mm	重量	1.8kg
付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル (1.8m)、リモコン/リモコン用電池、 USBケーブル(3m)、ソフトキャリング ケース、取扱説明書/セットアップガイ ド、ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Multi PC Projection)	液晶サイズ	0.61型
液晶パネル画素数	1920×1080×3	消費電力	ノーマル:309W エコ:217W 待機時:0.18W
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投 映方式)	コントラスト比	10000:1
液晶パネルサイズ	0.61インチ	色再現性	フルカラー(10億7000万色)
光源出力	214W(種別:UHE)	動作温度	5~35℃

インターフェイス	ビデオ入力(RCA)、USB(タイプB)、USB(タイプA)、HDMI、音声入力(ステレオミニ)、コンピューター1/コンポーネントビデオ1(ミニD-Sub15pin)	注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
<p>厚さ44mmで、重さ約1.8kg。ノートPCや資料と一緒にバッグに入れて持ち運びできるスリムサイズを実現。外出先での会議やプレゼンに力を発揮します。</p>			
<p>明るい部屋でもくっきり鮮明に見られる3000lm以上の明るさ。また、「短焦点レンズ」の搭載で、短い距離でも大きな画面で投写が可能。外出先のさまざまな環境での打合せやプレゼンを快適に支援します。さらに「前面排気」により熱風を避けて座る必要がないので、デッドスペースが削減出来ます。</p>			
<p>ワイドサイズで、会議の参加者へより多くの情報を伝えることが可能です。図面や、項目の多い表などを用いる会議やプレゼンで、情報量を損なうことなく高解像度でプレゼンテーションできます。また、HDMIR端子を搭載しているため、ハイビジョン映像も高画質で再生することが可能です。</p>			
<p>プロジェクターとリモコンやケーブル類と一緒に収納し、持ち運びに便利な専用のソフトキャリングケースが付属しています。持ちやすく、堅牢だけでなく、付属品の収納場所を工夫して使いやすさも考慮しています。</p>			
<p>USBストレージをセットしてボタンを押すだけで、画像データを投写することができます。PCがなくても、プロジェクターとUSBストレージだけで、保存されている画像データをスクリーンに映し出せます。</p>			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.