

品番：EA759PA-102

品名：4000lm プロジェクター(短焦点)



販売価格	313,500円(税抜) / 344,850円(税込)		
カタログ価格	313,500円(税抜) / 344,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1853ページ		



仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EB-L210SW
明るさ	4000lm	解像度	WXGA
消費電力	ノーマル:272W エコ:199W ネットワーク監視時:2.0W 待機時:0.5W	表示サイズ	0.59型
コントラスト比	2500000:1(ダイナミックコントラストONの場合)	電源	AC100~120V/200~240V±10% (50/60Hz)
サイズ	325×337×90(H)mm	重量	約4.6kg
付属品	ACケーブル(100V国内専用)(4.5m)、 HDMIケーブル(1.8m)、リモコン/リモ コン電池、レンズカバー、セットアップガ イド、ソフトキャリングケース	アスペクト比	16:10
液晶パネル画素数	1280×800×3	方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投 映方式)
色再現性	フルカラー(10億7000万色)	光源	レーザーダイオード
動作温度	0~40℃	スピーカー	16W
インターフェイス	USB(タイプA)、USB(タイプB)、ビデオ 入力(RCA)、RS-232C、音声入力 (RCA)、マイク(ステレオミニ)、ミニD-	制御入出力端子	RS-232C(プロジェクター制御用)、 USB端子タイプB(USBディスプレイ用、 プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネッ

	Sub15pin×2、HDMI×2、音声出力(ステレオミニ)、音声入力(ステレオミニ)		トワーク用)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現、単焦点デスクトップモデル

レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。

「タテ台形歪み補正機能」「ヨコ台形歪み補正機能」など画像の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』に加え、「1.35倍デジタルズーム」などで設置場所の自由度を確保しました。

プロジェクターに接続した、パソコンやBlu-RayDisc/DVDプレーヤーなどの映像がサムネイル表示される「ホーム画面」機能を搭載。「ホーム画面」は本体ボタンやリモコンから一発表示が可能なので、入力ソースの選択や切り替えで迷う心配はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.