

品番：EA759PA-36D

品名：3600lm プロジェクター



販売価格	84,300円(税抜)／92,730円(税込)			
カタログ価格	84,300円(税抜)／92,730円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/15 07:26現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エプソン	型番	EB-E12
明るさ	3,600lm	解像度	XGA
消費電力	ノーマル/エコ:349/241W 待機時:0.3W	液晶サイズ	0.55型
サイズ	302×234×77(H)	重量	2.4kg
液晶パネル画素数	1024×768×3	コントラスト比	15,000:1 ※オートアイリス使用時
最短投写距離	約2.35m(80型スクリーンに投写の場合)	動作温度	5℃～40℃
光源 出力／種別	210W UHE	電源	AC 100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
スピーカー	2W	色再現性	1677万色
投写レンズ	明るさ:F:1.44 焦点距離:f(mm):16.7 倍率:2.0 ズーム:デジタル フォーカス:手動	付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (1.8m) リモコン/リモコン電池 セットアップガイド
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)			
明るさ3,600lmと15,000:1のコントラスト比で、部屋が明るいままでも映像をくっきりと鮮やかに投写することが可能。照明を消したり、ブライ			

ドを閉めずにプロジェクターを使用できるので、会議を中断することなく、すぐにプロジェクターが利用できます。
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。
セッティングをスピードアップする補正機能を搭載 画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備しており、上下方向のタテ台形歪みも手動で補正できます。
コンパクトサイズで、軽いので、使用したい場所まで楽に持ち運ぶことが可能。会議中も置き場所に困りません。
プロジェクターのメニューに表示されるQRコードをスマートフォン/タブレットのカメラで読み取るだけで、簡単にプロジェクター投写が可能です。
スマートフォン/タブレット端末内蔵のカメラ映像を、リアルタイムでプロジェクターに投写できます。画像の一時停止や、マーカーによる書き込みや保存もできて便利です。 例えばデータがない紙ベースの資料でも、その場でプロジェクターで投写して情報共有が可能です。
プロジェクターと機器の接続状況が一目で分かる 「ホーム画面」機能により、入力状況の確認とソース切り替えや、よく使う機能の選択と実行などが簡単にできます。 無線接続のガイダンス機能もあり、無線接続に不慣れな方をサポートします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.