

品番：EA759PA-38B

品名：3700lm プロジェクター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 128,000円(税抜) / 140,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 128,000円(税抜) / 140,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/11/01 07:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1928ページ | | |



| プロジェクター解像度 | |
|------------|----------|
| 規格 | 解像度 |
| VGA | 640×480 |
| SVGA | 800×600 |
| XGA | 1024×768 |
| WXGA | 1280×800 |

仕様

| | | | |
|--------|----------------------|----------|------------------------|
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LV-WX370 |
| 明るさ | 3,700lm | 解像度 | WXGA |
| 消費電力 | ノーマル:310W エコ:217W | 表示サイズ | 0.59型 |
| アスペクト比 | 16:10 | サイズ | 345×99×261(H)mm(突起部含む) |
| 重量 | 3.2kg | 液晶パネル画素数 | 1280×800 |
| 駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | 騒音レベル | ノーマル:37dB エコ:30dB |

RoHS対応品

液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。

約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。

セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。

湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。

USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。
また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。

代替品



品番 EA759PA-38C

コメント 変更点:メーカー、外観など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.