品番: EA759PA-38B

品名: 3700lm プロジェクター



販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)				
カタログ価 格	128,000円(税抜)/140,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 20:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					





仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	LV-WX370
明るさ	3,700lm	解像度	WXGA
消費電力	ノーマル:310W エコ:217W	表示サイズ	0.59型
アスペクト比	16:10	サイズ	345×99×261(H)mm(突起部含む)
重量	3.2kg	液晶パネル画素数	1280×800
駆動方式	アクティブマトリックス方式	騒音レベル	ノーマル:37dB エコ:30dB

RoHS対応品

液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。

約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。

セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。

湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。

USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。 また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。



品番 EA759PA-38C

コメント 変更点:メーカー、外観など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.