品番：EA759PA-38C

品名：3700lm プロジェクター

販売価格	107,900円（税抜）／ 118,690円（税込）			
カタログ価格	107,900円（税抜）／118,690円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/03 10:28現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1905ページ			



仕様

メーカー	エプソン	型番	EB-W06
明るさ	3,700lm	解像度	WXGA
消費電力	ノーマル/エコ:345/235W ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3W	液晶サイズ	0.59
液晶パネル画素数	1280×800×3	サイズ(W×D×H)mm	302×234×77
重量(g)	約2.5kg	コントラスト比	16,000:1 ※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時
最短投写距離	約2.4m（80型スクリーンに投写の場合）	台形補正	タテ±30° ヨコ±30°
スクリーンサイズ	33型～320型	動作温度	5℃～40℃（湿度20～80%、非結露） 標高2286～3048mで使用する場合は5℃～35℃
光源 出力／種別	210W UHE	電源	AC 100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
スピーカー	2W	付属品	ACケーブル（100V日本国内専用）（1.8m） ミニD-Sub　15pinRGBケーブル（1.8m）

			リモコン/リモコン電池 セットアップガイド

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。

3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。
3LCD方式はランプから出た光を、赤・緑・青の3色の光に分解し、それぞれに液晶パネルを1枚ずつ割り当てて透過させ、形と動きを与えます。分解された光はプリズムで合成されカラー映像となります。投写レンズからはすでに合成されたフルカラーの映像が連続的に投写されます。

コンパクトサイズで、軽いので、使用したい場所までラクラク持ち運ぶことが可能。会議中も置き場所に困りません。

画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます。

3,700lmの明るさで100型の大画面も快適鑑賞
開口率の高い液晶パネルで、部屋を真っ暗にしなくても、明るい高画質。しかも、約2.9mの投写距離で100型の大画面を実現。狭い部屋でも、高画質な大画面映像を快適に楽しめます。

解像度WXGA(リアル720p)、ハイビジョン液晶パネル搭載
ハイビジョン液晶パネル搭載。WXGA（リアル720p）の解像度で、美しい風景や人の肌の美しさなど、ディテールを立体感豊かに再現します。
※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、ズームがワイド端の時。

16,000：1の高コントラスト比
白トビや、暗部のつぶれが抑えられた、豊かな階調表現を実現。暗いシーンも、明るいシーンも、奥行き感があり、メリハリのある映像を映し出します。
※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、ズームがワイド端の時

映すコンテンツや部屋の環境に合わせて選べる、5つのカラーモード
ダイナミック：最も明るいモードです。明るさを優先したい場合に適しています。
シネマ：映画などを見るのに適しています。その他、プレゼンテーション・sRGB・黒板モードが選択できます。

設置位置がさらに広がる、1.2倍ズームレンズ
1.2倍ズームレンズの搭載により100型に投影の場合、前後方向に約0.4mの幅で設置場所を移動できるので、プロジェクターの設置位置の自由度が広がります。

前面排気
排気ファンが前面に配置されているので、本棚等への設置も可能です。

2Wスピーカーを内蔵
2Wのスピーカーを内蔵しているので、プロジェクター本体だけで映像も音も手軽に楽しむことができます。

スライド式レンズカバー
使用しない時はレンズカバーを閉めておくことができます。一時的に映像と音を止めたいときにも使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.