


品番：EA759PA-38D

品名：4000lm プロジェクター



販売価格	134,800円(税抜) / 148,280円(税込)		
カタログ価格	134,800円(税抜) / 148,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/18 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EB-W55
明るさ	4,000lm	解像度	WXGA
消費電力	ノーマル:349W エコ:241W	液晶サイズ	0.59型
コントラスト比	16,000:1 ※カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時	電源	AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
サイズ(W×D×H)mm	302×234×87	重量	約2.6kg
付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (1.8m) リモコン/リモコン電池 セットアップガイド	方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式 投影方式)3LCD
液晶パネル画素数	1280×800×3	色再現性	1677万色
コンピュータ信号入力	最大入力解像度:1920×1080	走査周波数	デジタルRGB 水平(kHz):15~75 垂直(Hz):23.98/24/29.97/30/50 /59.94/60
投写レンズ	明るさ:F/1.49~1.72 焦点距離:f(mm)/16.9~20.28 倍率/1.2	光源 出力/種別	210W UHE

	ズーム/手動 フォーカス/手動		
動作温度	5℃～40℃(湿度20～80%、非結露) 標高2286～3048mで使用する場合は5℃～35℃	スピーカー	2W
インターフェイス	USB(タイプA、タイプB)、HDMI(1、2)		

照明を消したり、ブラインドを閉めなくても、投写画面が見える

明るさ4,000lmと16,000:1のコントラスト比で、部屋が明るいままで映像をくっきりと鮮やかに投写することが可能。照明を消したり、ブラインドを閉めずにプロジェクターを使用できるので、会議を中断することなく、すぐにプロジェクターが利用できます。

カラーを明るくきれいに映し出す[3LCD方式]

3LCD方式は、全白(白100%)とカラー(カラー光束:Color Light Output)の明るさが同じ。全白の明るさに比べて、どうしてもカラーの明るさが低くなる他の主要方式に比べて、最大3倍の明るさを実現しています。また、カラーが明るい3LCD方式のプロジェクターの色域(再現できる色の範囲)は、他の主要方式と比較すると最大3倍広範囲となり、より正確な色の再現を可能にします。

セッティングをスピードアップする補正機能を搭載

画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます。

QRコード読み取りによるカンタン接続

プロジェクターのメニューに表示されるQRコードをスマートフォン/タブレットのカメラで読み取るだけで、簡単にプロジェクター投写が可能です。

プロジェクターと機器の接続状況が一目で分かる

「ホーム画面」機能により、入力状況の確認とソース切り替えや、よく使う機能の選択と実行などが簡単にできます。無線接続のガイダンス機能もあり、無線接続に不慣れな方をサポートします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.