

品番：EA759PA-39

品名：3100lm プロジェクター



販売価格	127,000円(税抜) / 139,700円(税込)		
カタログ価格	127,000円(税抜) / 139,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 19:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	LV-WX310ST
消費電力	ノーマル:350W エコ:240W	明るさ	3,100lm
解像度	WXGA	液晶パネル画素数	1,280×800
サイズ	282×267.5×117.9(H)mm(突起部 含)	重量	2.8kg

RoHS対応品

短焦点レンズ(広角レンズ)を搭載したプロジェクター

映像を広く拡散して映すことができるため、スクリーンから短い距離で大画面映像を映すことが可能です。

一般的な標準レンズ搭載プロジェクターと比較して、投影距離が約1/3になるため、「プロジェクターが机の真ん中に置いてあるので机を使える面積が狭い」「会議中にプロジェクターからの排熱が気になる」ということが起こりにくい機種です。

6色カラーホイール採用により、中間色の彩度をあげました。また、白との色輝度差を補正することで、従来の4色カラーホイールよりもより豊かで自然な表現の写真投写が可能です。

スクリーンに対して上下や斜めヨコの位置からの投写でも、投写映像を見やすい四角形に補正します。

コンピューターやブルーレイディスクなどの接続のほか、MHL接続対応により、スマートフォンやタブレットから、PCを介さずに直接投写することができます。

大音量スピーカーに対応することで、音響設備のない教室や会議室でも効果的な授業やプレゼンテーションを行うことができます。

投写映像内に時間経過を知らせるタイマーを表示できます。

あらかじめ指定した時間で自動的にシャットダウンするスリープタイマー機能も搭載しています。

表示サイズ	0.65型	アスペクト比	16:10
-------	-------	--------	-------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.