

品番：EA759PA-39B

品名：4000lm プロジェクター



販売価格	217,400円(税抜) / 239,140円(税込)		
カタログ価格	217,400円(税抜) / 239,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1853ページ		



仕様

メーカー	エプソン	型番	EB-FH52
明るさ	4,000lm	解像度	FullHD
消費電力	ノーマル/エコ:345/235W ネットワーク監視時/待機時:2.0/0.3W	液晶サイズ	0.61
液晶パネル画素数	1920×1080×3	サイズ(W×D×H)mm	309×282×90
重量(g)	約3.1kg	コントラスト比	16,000:1 ※オートアイリス使用時。
最短投写距離	約2.4m(80型スクリーンに投写の場合)	光源 出力/種別	230W UHE
動作温度	5℃～40℃	電源	AC 100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
スピーカー	16W	付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (1.8m) ミニD-Sub 15pinRGBケーブル (1.8m) リモコン/リモコン電池 セットアップガイド

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。

3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。

3LCD方式は、全白（白100%）とカラー（カラー光束:Color Light Output）の明るさが同じ。全白の明るさに比べて、どうしてもカラーの明るさが低くなる他の主要方式に比べて、最大3倍の明るさを実現しています（注1）。また、カラーが明るい3LCD方式のプロジェクターの色域（再現できる色の範囲）は、他の主要方式と比較すると最大3倍広範囲となり、より正確な色の再現を可能にします

コンパクトサイズで、軽いので、使用したい場所までラクラク持ち運ぶことが可能。会議中も置き場所に困りません。

画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます。

スマートフォン・タブレット・ノートPCからフルHD映像をワイヤレス投写
スクリーンミラーリングに対応。スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。

スマートフォン・タブレットでプレゼン
Epson iProjection (for Android/iOS) を使うと、iOSやAndroidのスマートフォンやタブレットから、写真・ドキュメント・Webサイトなどを投写できます。スマートフォンやタブレットをエプソンプロジェクターと接続して、簡単にプレゼンテーションや写真・書類の投写ができます。


QRコード読み取りによるカンタン接続 (Epson iProjection (for Android/iOS))
プロジェクターのメニューに表示されるQRコードをスマートフォン/タブレットのカメラで読み取るだけで、簡単にプロジェクター投写が可能です。

カメラ映像をリアルタイムでプロジェクターから投写 (Epson iProjection (for Android/iOS))
スマートフォン/タブレット端末内蔵のカメラ映像を、リアルタイムでプロジェクターに投写できます。画像の一時停止や、マーカーによる書き込みや保存もできて便利です。
例えばデータがない紙ベースの資料でも、その場でプロジェクターで投写して情報共有が可能です。

さまざまな用途に対応する充実の機能を搭載
手早く確実に映像を写せる「USBディスプレイ」から、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」まで、ワンランク上の機能を搭載。さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
また「16Wスピーカー」を搭載しているため音声を使った会議・プレゼンでも活用できます。さらに、「HDMI端子」を搭載しているためハイビジョン映像も高画質で再生することが可能。その他、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」など、さまざまな用途に充実の機能で応えます。
※PCの任意のUSB端子タイプA1つと1台のプロジェクターへの直接接続のみ可能です。また、USBハブの使用などによる分配接続はできません。

プロジェクターと機器の接続状況が一目で分かる
「ホーム画面」機能により、入力状況の確認とソース切り替えや、よく使う機能の選択と実行などが簡単にできます。
無線接続のガイダンス機能もあり、無線接続に不慣れな方をサポートします。

代替品

	<p>品番 EA759PA-39C</p> <p>コメント 変更点: 明るさ(4000lm→4100lm)</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.