

品番：EA759PA-39C

品名：4100lm プロジェクター



販売価格	232,000円(税抜) / 255,200円(税込)		
カタログ価格	232,000円(税抜) / 255,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/04 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エプソン	型番	EB-FH54
明るさ	4,100lm	解像度	FullHD
消費電力	ノーマル/エコ:349/241W 待機時:0.3W	液晶サイズ	0.62型
サイズ	309×282×90(H)	重量	3.1kg
液晶パネル画素数	1920×1080×3	コントラスト比	16,000:1 ※オートアイリス使用時
最短投写距離	約2.32m(80型スクリーンに投写の場合)	動作温度	5℃～40℃
光源 出力/種別	230W UHE	電源	AC 100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
スピーカー	16W	色再現性	1677万色
投写レンズ	明るさ:F:1.51～1.77 焦点距離:f(mm):18.2～29.1 倍率:1.62 ズーム:手動 フォーカス:手動	付属品	ACケーブル(100V日本国内専用) (1.8m) リモコン/リモコン電池 セットアップガイド

3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)

明るさ4,100lmと16,000:1のコントラスト比で、部屋が明るいままで映像をくっきりと鮮やかに投写することが可能。照明を消したり、ブライ

ドを閉めずにプロジェクターを使用できるので、会議を中断することなく、すぐにプロジェクターが利用できます。

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。

セッティングをスピードアップする補正機能を搭載

画面の歪みを簡単に補正する『ピタッと補正』を装備。スクリーンの正面にプロジェクターを置けない場所でも、スライド操作だけで、歪みを補正できる「スライド式ヨコ台形補正」をはじめ、上下方向のタテ台形歪みも自動的に補正できます。

コンパクトサイズで、軽いので、使用したい場所まで楽に持ち運ぶことが可能。会議中も置き場所に困りません。

プロジェクターのメニューに表示されるQRコードをスマートフォン/タブレットのカメラで読み取るだけで、簡単にプロジェクター投写が可能です。

スマートフォン/タブレット端末内蔵のカメラ映像を、リアルタイムでプロジェクターに投写できます。画像の一時停止や、マーカーによる書き込みや保存もできて便利です。

例えばデータがない紙ベースの資料でも、その場でプロジェクターで投写して情報共有が可能です。

プロジェクターと機器の接続状況が一目で分かる

「ホーム画面」機能により、入力状況の確認とソース切り替えや、よく使う機能の選択と実行などが簡単にできます。

無線接続のガイダンス機能もあり、無線接続に不慣れな方をサポートします。

当モデルは表計算シート、CAD図面、WEBページなどを高精細・広範囲で投写でき、会議やプレゼンがより円滑に進みます。

AirPlayとスクリーンミラーリングに対応。スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。社員や生徒の端末にアプリケーションをインストールする必要はありません。

Epson iProjection (for Android/iOS) を使うと、iOSやAndroidのスマートフォンやタブレットから、写真・ドキュメント・Webサイトなどを投写できます。スマートフォンやタブレットをエプソンプロジェクターと接続して、簡単にプレゼンテーションや写真・書類の投写ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.