品番：EA759X-10S

品名：A6-A4 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ(6色/Wi-Fiﾀﾞｲﾚｸﾄ)

販売価格	31,400円（税抜）／ 34,540円（税込）			
カタログ価格	31,400円（税抜）／34,540円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/05 19:56現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1964ページ			

仕様

メーカー	エプソン（EPSON）	型番	EP-715A
機能	プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	5,760×1,440dpi	用紙サイズ	最大A4
消費電力	15W	サイズ	390×338×163(H)mm
重量	6.0kg	インクタイプ	6色
液晶モニター	1.44型	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク（ユーザーズガイド、ドライバー等）、使い方ガイド他（紙）、ディスクトレイ、電源コード
対応インクカートリッジ	EA759X-140･-141～146	インターフェイス	Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
印刷速度(標準)	約1分7秒(A4写真用紙<光沢>) 約17秒(L判･写真用紙<光沢>)	給紙容量	A4：最大100枚（75g/㎡）、ハガキ：最大40枚
用紙	【単票紙】 サイズ：L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター 厚さ：普通紙/0.08～0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm	Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ	フロントローディング方式（手差し） 12cmメディア対応

	【封筒】 洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号 【ハガキ】 郵便ハガキ、郵便ハガキ（インクジェット紙）、郵便ハガキ（インクジェット写真用）、郵便往復ハガキ、純正ハガキ（※必要マージンにご注意ください）		
必要マージン	【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】 L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4：上下左右 0mm 【その他用紙サイズ】 上下左右3mm以上、封筒：上下3mm 左右5mm ※必要マージンはアプリケーションによって異なります。		

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色のインクで、デジカメやスマホの写真をキレイにプリントします。
もちろん、Webページや地図などの文書印刷もキレイです。

メモリーカードの写真データをパソコンなしでダイレクトにプリント可能。また、メモリーカードスロットは、パソコンと接続するとメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。

古くなって色あせた写真をスキャン・コピーし、復元できます。長い間飾ったままのお気に入りの写真も、スキャンしてもとのキレイな色合いにします。プリントしたり、PCに保存したりして再び鮮やかに飾れます。

スマホ・タブレット専用アプリ「Epson　Smart　Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。

無線LANルーターを使わなくても、Wi-FiR通信機能の付いたスマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。自宅に無線LAN環境がなくても、買ったその日からカラリオでワイヤレスプリントができます。

大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。

Wi-Fi対応

Wi-Fi　Direct/有線LAN対応

代替品

品番　EA759X-23J

コメント　解像度：4800x1200dpi

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.