

品番 : EA759X-10S

品名 : A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fi対応)



販売価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EP-715A
機能	プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	5,760×1,440dpi	用紙サイズ	最大A4
消費電力	15W	サイズ	390×338×163(H)mm
重量	6.0kg	インクタイプ	6色
液晶モニター	1.44型	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード
対応インクカートリッジ	EA759X-140・-141~146	インターフェイス	Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
印刷速度(標準)	約1分7秒(A4写真用紙<光沢>) 約17秒(L判・写真用紙<光沢>)	給紙容量	A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚
用紙	【単票紙】 サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター 厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm	Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ	フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応

	<p>【封筒】 洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号</p> <p>【ハガキ】 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(※必要マージンにご注意ください)</p>		
必要マージン	<p>【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】 L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4: 上下左右 0mm</p> <p>【その他用紙サイズ】 上下左右3mm以上、封筒: 上下3mm 左右5mm</p> <p>※必要マージンはアプリケーションによって異なります。</p>		

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色のインクで、デジカメやスマホの写真をキレイにプリントします。

もちろん、Webページや地図などの文書印刷もキレイです。

メモリーカードの写真データをパソコンなしでダイレクトにプリント可能。また、メモリーカードスロットは、パソコンと接続するとメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。

古くなって色あせた写真をスキャン・コピーし、復元できます。長い間飾ったままのお気に入りの写真も、スキャンしてもとのキレイな色合いにします。プリントしたり、PCに保存したりして再び鮮やかに飾れます。

スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。

無線LANルーターを使わなくても、Wi-Fi通信機能の付いたスマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。自宅に無線LAN環境がなくても、買ったその日からカラリオでワイヤレスプリントができます。

大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。

Wi-Fi対応

Wi-Fi Direct/有線LAN対応

代替品

	<p>品番 EA759X-23K</p> <p>コメント 違い:用紙、インクタイプ、解像度など</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.