

品番：EA759X-13R

品名：A5-A4 インクジェットプリンター(5色)



販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



基本機能+高コストパフォーマンスを兼ね揃えたミドルスタンダードモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS7630
機能	プリンター、コピー、スキャナー、WiFiなど	電源	AC100V~240V(50/60Hz)
解像度	4800(横)×1200(縦) dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm、89mm)
サイズ	約372(W)×345(D)×142(H)mm	重量	約6.5kg
インクタイプ	5色ハイブリッド(独立)	消費電力	コピー時:約27W 待機時:約1.0W
液晶モニター	2.7型(タッチパネル)	給紙方式	後トレイ/カセット
インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB	対応インクカートリッジ	EA759X-450
インク残量検知機能	ドットカウント方式	稼働音	約44.5dB(A)
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚	動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)

付属品	セットアップ用インクタンク、設置・基本 操作マニュアル(紙)	カラー	ブラック
ワンタッチですばやく簡単にコピーができる			
5色ハイブリッドインクで文書も写真も美しい			
Switch UIで操作画面を自由にカスタマイズ			
スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」			
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。			
読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」			
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」			
自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン」			
LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンター本体から、写真や文書をプリントできます。			
プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.