品番: EA759X-20T

品名: A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)



販売価格	40,500円 (税抜)/ 44,550円(税込)				
カタログ価 格	40,500円(税抜)/44,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/02 03:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1964ページ				

















仕様

メーカー	エプソン(EPSON)	型番	EP-815A
機能	プリンター、スキャナー、コピー、メモリダ イレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	5,760×1,440dpi	用紙サイズ	最大A4
サイズ	390×339×141(H)mm	重量	6.8kg
インクタイプ	6色	消費電力	17W(スタンドアローンコピー時)
液晶モニター	2.7型	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、ソフト ウェアディスク(ユーザーズガイド、ドラ イバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディ スクトレイ、電源コード
対応インクカートリッジ	EA759X-140·-141~146	インターフェイス	Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802. 11b/g/n
印刷速度(標準)	約1分1秒(A4写真用紙<光沢>) 約13秒(L判·写真用紙<光沢>)	必要マージン	【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】 L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右 0mm 【その他用紙サイズ】 上下左右3mm以上、封筒:上下3mm 左右5mm

※必要マージンはアプリケーションに よって異なります。

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色のインクで、デジカメやスマホの写真をキレイにプリントします。

もちろん、Webページや地図などの文書印刷もキレイです。

写真を焼き増しするようにコピーしたり、雑誌やレシピをカラーコピーしたり、使い道いろいろ。突然コピーが必要になったときも、プライベートな情報が載っていたり、機密性の高い書類のコピーなどでも便利&安心です。

スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。 もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。

無線LANルーターを使わなくても、Wi-FiR通信機能の付いたスマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。自宅に無線 LAN環境がなくても、買ったその日からカラリオでワイヤレスプリントができます。

本体に装備したメモリーカードスロットは、プリンターをパソコンにつなげばメモリーカードドライブとしても活用可能。メモリーカードからパソコンへ画像データなどのファイルを取り込んだり、パソコンのデータをメモリーカードに保存することもできます。

「PictBridge」対応

デジタルカメラとプリンターをUSBケーブルで接続して、パソコンを介さずにダイレクトに写真プリントができます。

Wi-FiDirect/無線LAN

代替品



品番 EA759X-13Q

コメント 解像度:4800(横)x1200(縦)dpi

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.