

品番：EA759X-20V

品名：A6-A4 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fi搭載)



販売価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜) / 45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EP-816A
機能	プリンター、スキャナー、コピー、メモリダイレクト	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	5,760×1,440dpi	用紙サイズ	最大A4
サイズ	390×339×141(H)mm	重量	6.8kg
インクタイプ	6色	消費電力	17W
液晶モニター	2.7型	対応インクカートリッジ	EA759X-140・-141～146
インターフェイス	Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n	印刷速度(標準)	約1分1秒(A4写真用紙<光沢>) 約13秒(L判・写真用紙<光沢>)
付属品	セットアップ用インクカートリッジ、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード	Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ	フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応
必要マージン	【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】 L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4: 上下左右 0mm 【その他用紙サイズ】	用紙	【単票紙】 サイズ: L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦～A4縦、リーガル、レター 厚さ: 普通紙/0.08～0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm、

	上下左右3mm以上、封筒：上下3mm 左右5mm ※必要マージンはアプリケーションによって異なります。		手差し：最大0.6mm 【封筒】 洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号 【ハガキ】 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(※必要マージンにご注意ください)
給紙容量	A4:最大100枚(75g/㎡)、ハガキ:最大40枚	プリンタドライバー対応OS	Windows:Windows7～ Windows Server:Windows Server2008～ macOS・OS X:OS X10.9.5～ Chrome OS:Chrome OS89～
自動両面印刷機能	A4:両面写真用紙<光沢>、両面スーパーファイン紙、両面上質普通紙<再生紙>、ビジネス普通紙 A4、B5、レターサイズ:コピー用紙、事務用普通紙 ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、フォト光沢ハガキ、PMマットハガキ、写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ		

Wi-FiDirect/無線LAN

エコマーク取得商品

写真を焼き増しするようにコピーしたり、雑誌やレシピをカラーコピーしたり、使い道いろいろ。突然コピーが必要になったときも、プライベートな情報が載っていたり、機密性の高い書類のコピーなどでも便利&安心です。

「PictBridge」対応

デジタルカメラとプリンターをUSBケーブルで接続して、パソコンを介さずにダイレクトに写真プリントができます。

おうちプリントをもっとキレイに、もっと快適に。

「とっておきの写真や大切な方に送りたい年賀状、お仕事用の資料をキレイに仕上げたい」そんなニーズにお応えするために、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本4色に、ライトシアン、ライトマゼンタの2色を加えた6色インクで、キレイにプリントします。

普通紙にプリントしても写真がキレイ

普通紙での写真画質が鮮やかでキレイ。

普段使いに加えて、ノートやスケジュール帳への貼り付けにもおすすめです！

コンパクトなボディーに、自動両面プリントユニットを標準装備しています。大量のプリントをしたい時、用紙を節約してプリントしたい時に便利です。ハガキの自動両面印刷にも対応しています。

大切な写真を保存する時や、プレゼントする時に便利なディスクレーベル印刷機能を搭載。

L判1枚が約13秒の高速プリント。「高速MACHヘッド」で、一度に吐出するインクの量も吐出回数も大幅アップ。高速かつ高画質プリントを実現しました。

スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。学校や幼稚園

からくる連絡ファイルのPDFや在宅で必要になる仕事資料、勉強教材をスマホからすぐプリントできるから便利。
もちろん写真や年賀状など、家庭での様々なプリントニーズに応えます。さらにスマホからプリンターの本体操作やメンテナンスができます。

熱を使わず、電圧を微細にコントロールすることでインクを飛ばします。これによりインクが劣化せず、優れた耐久性を実現。さらに、より正確なインク吐出ができるため、緻密な描画や繊細なグラデーションなどもひとときキレイに再現します。

人物写真も風景写真も自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。

逆光で失敗してしまった写真も、プリンターが自動で写真データから人物の顔を判別し、明るく、よりキレイな肌の色に自動補正してプリントします。

コピー/スキャンが終了しても原稿台の開け閉めがなかった場合に、インフォメーションとアラームで原稿が残っていることをお知らせします。

各色インクカートリッジが独立しています。なくなった色だけを交換できるから経済的です。

ぎゅっと多機能をつめこんだコンパクトサイズ。さらに、リビングなど、生活の中に調和できるよう、デザインにこだわりました。

代替品

	<p>品番 EA759X-23K</p> <p>コメント 変更点:メーカー、用紙サイズ等</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.