

品番 : EA759X-21E

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,800円(税抜) / 14,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/16 21:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1964ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|--|
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUSTS203 |
| 機能 | プリンター | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 最高解像度 | 4800(横)×1200(縦) | インクタイプ | 4色 |
| 使用可能用紙サイズ | A4、レター、はがき、L判、KG、定義サイズ(幅 89mm~215.9mm、長さ 127mm~676mm) | 使用可能用紙種類 | 普通紙、光沢紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、シール紙 |
| 給紙方式 | 後トレイ | 最大積載 | 普通紙:60枚 郵便はがき:20枚 |
| 消費電力 | プリント時:約10W 待機時:約1.2W | サイズ | 約426×255×131(H)mm |
| 重量 | 約2.5kg | 使用環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
| インターフェイス | Hi-Speed USB | 付属品 | インクタンク、カートリッジ、セットアップ CD-ROM |

手軽に使えるシンプルモデル

染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載

文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字ブラック(顔料)」

リビングに置きやすいコンパクトボディ

RoHS指令対応

グリーン購入法適合品

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA759X-23J コメント コピー、スキャナ機能付き</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.