

品番 : EA759X-21E

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUSTS203
機能	プリンター	電源	AC100V(50/60Hz)
最高解像度	4800(横)×1200(縦)	インクタイプ	4色
使用可能用紙サイズ	A4、レター、はがき、L判、KG、定義サイズ(幅 89mm~215.9mm、長さ 127mm~676mm)	使用可能用紙種類	普通紙、光沢紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、シール紙
給紙方式	後トレイ	最大積載	普通紙:60枚 郵便はがき:20枚
消費電力	プリント時:約10W 待機時:約1.2W	サイズ	約426×255×131(H)mm
重量	約2.5kg	使用環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
インターフェイス	Hi-Speed USB	付属品	インクタンク、カートリッジ、セットアップ CD-ROM

手軽に使えるシンプルモデル

染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載

文字くっきり、濃度の濃い黒で印刷できる「文字ブラック(顔料)」

リビングに置きやすいコンパクトボディ

RoHS指令対応

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.