

品番 : EA759X-23K

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)



販売価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



印刷までの待ち時間を短縮し、コストを抑えたエントリーモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS5530
機能	プリンター、コピー、スキャナー、WiFiなど	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	1200×1200dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG
サイズ	約374(W)×355(D)×168(H)mm	重量	約5.3kg
インクタイプ	4色ハイブリッド	消費電力	コピー時: 約21W 待機時: 約0.9W
液晶モニター	1.42型有機EL(モノクロ)	給紙方式	カセット
インターフェイス	IEEE802.11n／IEEE802.11g／IEEE802.11b、IEEE802.11a Hi-Speed USB	対応インクカートリッジ	【大容量】BC-386XL／395XL 【標準】BC-386／395
インク残量検知機能	ドットカウント方式	稼働音	約44.5dB
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙(後トレイ/カセット): 100枚 /100枚 郵便はがき(後トレイ): 40枚	動作環境	温度: 5~35°C 湿度: 10~90% (ただし、結露しないこと)

付属品	セットアップ用インクカートリッジ、 セットアップCD-ROM	カラー	ブラック
文字がくっきり新4色ハイブリッドインク			
印刷までの待ち時間を短縮			
迷わず使いやすい「オペレーションパネル」			
読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」			
オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」			
自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi&自動電源オン」			
LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンタ一本体から、写真や文書をプリントできます。			
プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.