

品番 : EA759X-25P

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)



販売価格	51,300円(税抜)／56,430円(税込)		
カタログ価格	51,300円(税抜)／56,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



写真も文字もくっきり。6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PIXUS TS8930BK
機能	プリンター、コピー、スキャナー、カードダイレクト、Wifiなど	電源	AC100V～240V(50/60Hz)
解像度	4800(横)×1200(縦)dpi	用紙サイズ	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号・6号、長形封筒3号・4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127×127mm)、スクエア(89×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55～215.9mm、長さ89～676mm)
サイズ	約372(W)×345(D)×142(H)mm	重量	約6.6kg
インクタイプ	6色(独立インクタンク)	消費電力	コピー時:約27W 待機時:約1.1W
液晶モニター	4.3型TFT(タッチパネル)	給紙方式	後トレイ/カセット
インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB	対応インクカートリッジ	EA759X-480～486
インク残量検知機能	ドットカウント方式	稼働音	約44.5dB

給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚	動作環境	温度:5~35°C、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
付属品	セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル、マルチトレイ	カラー	ブラック
6色ハイブリッドインクで美しい仕上がり			
なくなった色だけの交換ですむ経済的な「独立インクタンク」			
L判写真の印刷スピード、約10秒!印刷画質を落とすことなく、さらなる速度アップを実現。			
置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」			
バーコード印刷に便利「バーコードモード」各種バーコードを詳細に印刷可能。スムーズなスマホ読み取りを実現。			
読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」			
Switch UIで操作画面を自由にカスタマイズ			
自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン」			
LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンタ一本体から、写真や文書をプリントできます。			
繰り返し学習などに便利な「カラー消去コピー」原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利。			
プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.